

## CRIMPFIX LS PZ3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

### Datos generales para pedido

Versión	Automatic stripper and crimper
Código	<a href="#">9025300000</a>
Tipo	CRIMPFIX LS PZ3
GTIN (EAN)	4008 190380335
Cantidad	1 Pieza

## CRIMPFIX LS PZ3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	330 mm	Profundidad (pulgadas)	12.9921 inch
Altura	460 mm	Altura (pulgadas)	18.1102 inch
Anchura	390 mm	Anchura (pulgadas)	15.3543 inch
Peso neto	35000 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

### Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Zona de desaislado	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	Motor	Electroneumático
Tiempo de ciclo	aprox. 1 s	Sección del terminal tubular, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección del terminal tubular, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Longitud de prensado	6/8/10 mm
Consumibles	Terminales sueltos	Longitud de los terminales tubulares	12/14/16 mm
Conexión de aire comprimido	5-5,5 bar	Conexión eléctrica	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		