


WOS1 15-60VDC 1KHZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	WAVESERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 15 V DC...60 V DC , Tensión nominal de conexión: 12 V DC ... 24 V DC ... 28 V DC, Intensidad permanente: 500 mA, Conexión brida-tornillo
Código	8237730000
Tipo	WOS1 15-60VDC 1KHZ
GTIN (EAN)	4032248025596
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2014-12-31T00:00:00+01:00
Producto alternativo	TOS 24-230VUC 24VDC2A ED2

WOS1 15-60VDC 1KHZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E141197

Dimensiones y pesos

Profundidad	92.6 mm	Profundidad (pulgadas)	3.6457 inch
Altura	72 mm	Altura (pulgadas)	2.8346 inch
Anchura	22.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.8858 inch
Peso neto	78 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-25 °C...60
Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación		

Probabilidad de avería

MTTF	2127 a
------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus)	E141197
-------------------------------	---------

Lado de mando

Tensión de mando nominal	15 V DC...60 V DC	Potencia nominal	21 ... 246 mW
--------------------------	-------------------	------------------	---------------

Lado de carga

Tensión nominal de conexión	12 V DC ... 24 V DC ... 28 V DC	Intensidad permanente	0.5 A
Intens. de conexión nominal	500 mA	Retardo de conexión	90 µs
Retardo en la desconexión	250 µs	Resistente a cortocircuitos	sí /máx. 96 h
Indicador de estado, lado de carga	LED verde	Conexión de protección lado de carga	Varistor, Protección de polaridad
Tipo de contacto	1 NO contact (Transistor)		

Datos generales

Carril de montaje	TS 35	Color	beige
-------------------	-------	-------	-------

WOS1 15-60VDC 1KHZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Datos técnicos****Coordinación de aislamiento**

Tensión nominal	300 V	Grado de polución	2
Categoría de sobretensión	III	Distancia de fuga y aire Entrada/Salida	≥ 5.5 mm
Sobretensión de choque fijo	6 kV	Tipo de protección	IP20

Información adicional sobre homologaciones/normas

Normas	UL508	Núm. de certificación (CSA)	200039-1127511
Núm. de certificación (cURus)	E141197		

Datos de conexión



Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo	Sección de embornado, conexión nominal	1.5 mm ²
Sección de embornado, mín.	0.5 mm ²	Sección de embornado, máx.	2.5 mm ²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

Dibujos

Esquema de conexiones



Schaltssymbol

Accesorios**Sin imprimir**

Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	WS 10/5 MC NE WS	Versión
Código	1635000000	WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190261948	Allen-Bradley, blanco
Cantidad	720 ST	