

## STRIPPER 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

| Versión    | Stripping and cutting tool |
|------------|----------------------------|
| Código     | <a href="#">9046240000</a> |
| Tipo       | STRIPPER 6                 |
| GTIN (EAN) | 4032248298648              |
| Cantidad   | 1 Pieza                    |

## STRIPPER 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 19 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0.748 inch  |
| Altura      | 87 mm   | Altura (pulgadas)      | 3.4252 inch |
| Anchura     | 200 mm  | Anchura (pulgadas)     | 7.874 inch  |
| Peso neto   | 158.4 g |                        |             |

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado                          |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                        | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Datos técnicos

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción del artículo | Herramienta para desaislar cables de sección máxima 6 mm <sup>2</sup> /con cortador de cables integrado |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Herramientas para desaislar

|                                         |                                                 |                                         |                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Tipo de cable                           | conductor rígido y flexible con aislamiento PVC | Zona de desaislado AWG, máx.            | 10 AWG               |
| Zona de desaislado AWG, mín.            | 28 AWG                                          | Longitud de desaislado, máx.            | 20 mm                |
| Sección de conexión del conductor, max. | 6 mm <sup>2</sup>                               | Sección de conexión del conductor, min. | 0.08 mm <sup>2</sup> |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |