

CA INDENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Pedidos solo bajo
demanda



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Versión	Automatic stripper and crimper
Código	9200750000
Tipo	CA INDENT
GTIN (EAN)	4032248411801
Cantidad	1 Pieza

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	490 mm	Profundidad (pulgadas)	19.2913 inch
Altura	420 mm	Altura (pulgadas)	16.5354 inch
Anchura	450 mm	Anchura (pulgadas)	17.7165 inch
Peso neto	55000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Zona de desaislado	0,14 - 2,5 (~AWG16-13)	Motor	Electroneumático
Tiempo de ciclo	aprox. 2 s	Consumibles	contactos torneados
Conexión de aire comprimido	5 bar	Conexión eléctrica	100-240 V / 50/65 Hz

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		