


ERME MULTI-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

Datos generales para pedido

Versión	Spare cutting blade
Código	9203070000
Tipo	ERME MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538096
Cantidad	1 Pieza

ERME MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Dimensiones y pesos

Altura	85 mm
Anchura	250 mm
Longitud	85 mm
Peso neto	11 g

Altura (pulgadas)	3.3464 inch
Anchura (pulgadas)	9.8425 inch
Longitud (pulgadas)	3.3464 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Datos técnicos

Descripción del artículo Cuchilla de repuesto Multi-
Stripax

Herramientas para desaislar

Rango de corte máx. conductor rígido 2.5 mm² Rango de corte máx. conductor flexible 6 mm²
Rango de corte máx. conductor plano 10,2 mm x 4 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509
ECLASS 15.0	21-04-48-91

ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 14.0	21-04-48-91