

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 15 V UC...30 V UC , Tensión nominal de conexión: 0...30 V DC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión enchufable
Código	8576350000
Tipo	SSR 24V ACDC/24 VDC 5A
GTIN (EAN)	4032248230525
Cantidad	15 Pieza

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	25 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9842 inch
Altura	29.2 mm	Altura (pulgadas)	1.1496 inch
Anchura	13 mm	Anchura (pulgadas)	0.5118 inch
Peso neto	16.87 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...50 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...50
-------------------------------	----------------	-------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Lado de mando

Tensión de mando nominal	15 V UC...30 V UC	Corriente de mando nominal	9 mA DC (±10%)
Potencia nominal	220 mW	Indicador de estado	No
Frecuencia de entrada	10 Hz		

Lado de carga

Tensión nominal de conexión	0...30 V DC	Intensidad permanente	5 A
Intens. de conexión nominal	5 A	Retardo de conexión	< 2 ms
Retardo en la desconexión	< 20 ms	Caída de tensión con carga máxima	≤ 0,5 V
Corriente de fuga	< 1 mA	Resistente a cortocircuitos	No
Tipo de contacto	1 NO contact (Bipolar transistor)	frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC)	10 Hz

Datos generales

Color Celeste

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal	300 V	Categoría de sobretensión	III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida	> 8 mm	Sobretensión de choque fijo	2,5 kV (1,2/50 µs)

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión enchufable

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04

Datos técnicos

ECLASS 15.0

27-37-16-04