

LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La principal función de los comprobadores de tensión es verificar si hay tensión o no. El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral.

- con pantalla LCD
- conforme a la norma VDE,
- alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas,
- para cada aplicación el comprobador idóneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas de prueba, Comprobador de tensión bipolar tipo 1153
Código	9205050000
Tipo	LSP 4L
GTIN (EAN)	4032248697311
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-02-21T00:00:00+01:00

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	48 mm	Profundidad (pulgadas)	1.8898 inch
Altura	37 mm	Altura (pulgadas)	1.4567 inch
Anchura	231 mm	Anchura (pulgadas)	9.0945 inch
Peso neto	173.5 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva

Conforme

RoHS

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Descripción del artículo

Comprobador bipolar de
tensión y continuidad de
hasta 690 V

Aparatos de medición y de prueba

Categoría de circuito de medición	CAT III – 690V/CAT IV – 600V	Tensión nominal, máx.	690 V AC/DC
Tensión nominal, mín.	12 V AC/DC	Rango de tensión/AC	12-690 V
Rango de tensión/DC	690 V	Temperatura de trabajo, max.	45 °C
Temperatura de trabajo, min.	-15 °C	Zona de frecuencia, max.	500 Hz
Zona de frecuencia, min.	0 Hz	Indicación	digital
Tipo de protección	IP65	Control de continuidad	Sí
Resistencia a tensiones eléctricas altas	8 kV	revisado y aprobado según....	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Part 401)

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		