## **CA 100/10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Pedidos solo bajo demanda

1





- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

### Datos generales para pedido

Versión	Automatic stripper and crimper
Código	<u>9205790000</u>
Tipo	CA 100/10
GTIN (EAN)	4032248813285
Cantidad	1 Pieza



## **CA 100/10**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

logaciones	

Homologaciones



ROHS Conformidad

### **Dimensiones y pesos**

Profundidad	400 mm	Profundidad (pulgadas)	15.748 inch
Altura	460 mm	Altura (pulgadas)	18.1102 inch
Anchura	530 mm	Anchura (pulgadas)	20.8661 inch
Peso neto	48000 g		

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme

RoHS

**REACH SVHC** Lead 7439-92-1

### Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Zona de desaislado	Solo para terminal tubular de 10,0 mm² con virola	Motor	Electroneumático
Tiempo de ciclo	aprox. 1,5 s	Prensado	Trapezoidal
Longitud de prensado	12 - 18 mm	Consumibles	Terminales sueltos, con y sin aislamientos
Conexión de aire comprimido	5 bar	Conexión eléctrica	100-240 V / 50/65 Hz

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

2 Versión del catálogo / Dibujos