Hoja técnica

POS-4P M12 PG13,5 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

Datos generales para pedido

Versión	Conector del posicionador, M12, Macho, recto, Número de polos: 4
Código	9455650000
Tipo	POS-4P M12 PG13,5 150MM
GTIN (EAN)	4008190076467
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

POS-4P M12 PG13,5 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto	66 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Datos técnicos del cable

Longitud de cable	0.15 m	Color de revestimiento	plata
Sección del conductor	1.5 mm²	Apantallado	No
Halógenos	No	Aislamiento	no disponible
Material de la funda	CuZn, niquelado	Código de color	marrón, azul, negro
Número de polos	4		

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	4	Codificación	Codificación A
Superficie de contacto	bañado en oro	LED	No
Material capotas	CuZn, niquelado	Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	4 A	Tipo de protección	IP67
Prensaestopas	PG 13,5	Rango de temperatura caja	-40 … +85 ° C

Datos generales

Número de polos	4	Longitud de cable	0.15 m
Codificación	Codificación A	Rosca de conexión	M12
Superficie de contacto	bañado en oro	Color de revestimiento	plata
Sección del conductor	1.5 mm²	Material capotas	CuZn, niquelado
Tensión nominal	250 V	Corriente nominal	4 A
Tipo de protección	IP67	Prensaestopas	PG 13,5
Material básico	Cu Zn	Comportamiento de inflamabilidad	V2
Conexión 1	M12	Conexión 2	Flying wires
Material de la funda	CuZn, niquelado	Rango de temperatura caja	-40 … +85 ° C
diámetro externo del conductor	-		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		


Hoja técnica


POS-4P M12 PG13,5 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





A	→	PA–
S	→	shield
B	→	PA+
n.c.	→	not connected

Esquema de polos