


MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptador específico para conectar a MICROSERIE RELAYS junto con un cable de conector plano de 10 polos o sub-d de 15 polos.

Datos generales para pedido

Versión	Adaptador, MICRO-Interface, Conector IEC 60603/DIN41612, Conexión brida-tornillo
Código	8800230000
Tipo	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Última fecha de pedido	2026-02-10T00:00:00+01:00

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2362 inch
Altura	98 mm	Altura (pulgadas)	3.8583 inch
Anchura	88 mm	Anchura (pulgadas)	3.4646 inch
Peso neto	32 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-20...85 °C	Temperatura de servicio	0...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-----------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de conexión

Tensión de alimentación max. 30 V AC/DC

Especificaciones

Tensión de servicio	30 V UC	Corriente máxima por canal	0.5 A
Intensidad nominal total	2 A		

Aislamiento aplicado (EN50178)

Conformidad	DIN EN 50178	Tensión de aislamiento nominal	< 50 V AC
Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	2
Tensión de prueba de aislamiento AC	0.35 kV		

Conexión de alimentación

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Dibujos

Símbolo eléctrico

