

## KT 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

### Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar, Alicata accionable con una mano
Código	<a href="#">9002660000</a>
Tipo	KT 12
GTIN (EAN)	4008190181970
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



### Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	63.5 mm	Altura (pulgadas)	2.5 inch
Anchura	225 mm	Anchura (pulgadas)	8.8582 inch
Longitud	63.5 mm	Longitud (pulgadas)	2.5 inch
Peso neto	338.72 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para cortar hasta 12 mm de diámetro exterior	Versión	mecánico una mano
Tensión de servicio	1000 V		

### Herramientas de corte

Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	3/0 AWG	Cable de cobre - rígido, máx.	95 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	1 AWG	Cable de cobre - flexible, máx.	50 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	2/0 AWG	Cable de cobre - semirrígido, máx.	70 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre, diámetro máx.	11 mm	Tensión de servicio	1000 V
Cable de datos / teléfono / control, máx. 12 mm Ø		Cable de aluminio rígido, máx.(mm <sup>2</sup> )	95 mm <sup>2</sup>
Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG)	2/0 AWG	Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>
Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	11 mm		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

**Ejemplo de uso**

