Hoja técnica

SAIS-ZW-5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.
En el sector de fabricación de máquinas especiales determinadas aplicaciones requieren tender dos cables de longitud diferente que terminan en un único conector. Para dar solución a este problema, Weidmüller ofrece conectores macho y hembra de configuración libre con dos salidas de cable. El conector gemelo en miniatura se ofrece con salida a 90° y salida recta. La variante acodada puede girarse según se requiera a intervalos de 90°.

Datos generales para pedido

Versión	Conector acoplable en campo, M12
Código	9457540000
Tipo	SAIS-ZW-5
GTIN (EAN)	4032248143290
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

SAIS-ZW-5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E307231

Dimensiones y pesos

Peso neto	27.72 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	5	Codificación	Codificación A
Superficie de contacto	CuSnZn	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Material capotas	PA	Resistencia del aislamiento	103 Ω
Sección de conexión del conductor, max.	0.75 mm²	Sección de conexión del conductor, min.	0.14 mm²
Tensión nominal	60 V	Corriente nominal	4 A
Tipo de protección	IP67	Grado de polución	3
Prensaestopas	PG 7	Género del contacto	Macho
Conexión de apantallamiento	No	Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc
Rango de temperatura caja	-25…+85 °C		

Datos generales

Material soporte del contacto	PBTP (politereftalato de butileno)	Número de polos	5
Conexión 1	M12	Conexión 2	Tornillo
Material capotas	PA	Rosca de conexión	M12
Superficie de contacto	CuSnZn	Tipo de protección	IP67

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Esquema de polos

