



- Paso de cable cónico de polipropileno
 - Resistencia térmica de hasta 105 °C para conductores de 1,5 a 16 mm² (AWG 16-6)
- Cobre estañado
Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 17 mm, 12 mm, amarillo
Código	9006790000
Tipo	H6,0/23X GE SV
GTIN (EAN)	4008 190332303
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	MultiPack

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.42 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular conductores con protección cortocircuitos y tierra color amarillo	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	3.6 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	8.8 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm
L1 en mm	23.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 10
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Longitud de desaislado	17 mm
Sección de conexión del conductor	6 mm ²	Color	Weidmueller

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

