


H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



- Paso de cable cónico de polipropileno
 - Resistencia térmica de hasta 105 °C para conductores de 1,5 a 16 mm² (AWG 16-6)
- Cobre estañado
Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 26 mm, 12 mm, azul
Código	9006870000
Tipo	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332327
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	MultiPack

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.82 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular conductores con protección cortocircuitos y tierra color azul	Versión	Estándar

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	6 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	12.1 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm
L1 en mm	25.50 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 6
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Longitud de desaislado	26 mm
Sección de conexión del conductor	16 mm ²	Color	Weidmueller

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

