



- Paso de cable con forma cónica de polipropileno

- Resistencia térmica de hasta 105 °C

Para conductores de 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)

Material: E-Cu, galvanizado

Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 12 mm, 8 mm, amarillo
Código	9018690000
Tipo	H1,0/15S ZH GE
GTIN (EAN)	4032248017720
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.16 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular doble, color amarillo	Versión	Terminal tubular doble
--------------------------	---	---------	------------------------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2.3 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm
Anchura del aislamiento (B)	3.6 mm	Altura de aislamiento (A)	6.5 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm	L1 en mm	15.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 17	Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm
Longitud de desaislado	12 mm	Sección de conexión del conductor	1 mm ²
Color	Weidmüller		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		



Dibujos

Dibujo

