

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramienta para prensar terminales tubulares, 6mm ² , 25mm ² , Crimpado trapezoidal
Código	9040470000
Tipo	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008190461485
Cantidad	1 Pieza

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Dimensiones y pesos

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9.8425 inch
Peso neto	529.57 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--------------------------	---------	---

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	25 mm ²	Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapezoidal
------------------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Sin aislamiento	Zona de prensado, max.	25 mm ²
Zona de prensado, min.	6 mm ²		

Indicación importante

Información de producto Zona de prensado 2 (con varios puntos de prensado): 10 mm², 2 x 4 mm², 2 x 6 mm²
Zona de prensado 4 (con varios puntos de prensado): 16 mm², 2 x 10 mm²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		