

CRIMPER 16 Z



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramienta para prensar terminales tubulares, 6mm ² , 16mm ² , Crimpado trapezoidal
Código	9040540000
Tipo	CRIMPER 16 Z
GTIN (EAN)	4008190461447
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	78 mm	Altura (pulgadas)	3.0709 inch
Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Longitud	200 mm	Longitud (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	373.61 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Descripción del artículo	Par de matrices de prensado para terminales tubulares 6 - 16mm ²	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	---	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Motor	mecánico	Sección del terminal tubular, max.	16 mm ²
Sección del terminal tubular, min.	6 mm ²	Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapezoidal

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico	Sección máx. AWG	AWG 6
Sección mín. AWG	AWG 10	Zona de prensado, max.	16 mm ²
Zona de prensado, min.	6 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		