

SVSE ESD 130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas.

Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.

Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido

Versión	Pliers
Código	9205140000
Tipo	SVSE ESD 130
GTIN (EAN)	4032248698943
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	130 mm	Anchura (pulgadas)	5.1181 inch
Peso neto	63 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Alicate de corte oblicuo Elektronik ESD
--------------------------	--

Pinzas

Diámetro del conductor máx. (H)	0.6 mm	Con aislamiento de protección 1000V	No
Forma (alicates de corte diagonal)	Cuchilla diagonal	Longitud total	130 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000165	ETIM 9.0	EC000165
ETIM 10.0	EC000165	ECLASS 14.0	21-04-37-11
ECLASS 15.0	21-04-37-11		