
Fiche de données

QL 3 SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 99 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 18.00, Isolé: Non, Largeur: 45.8 mm
Référence	0123700000
Type	QL 3 SAK35
GTIN (EAN)	4008190182526
Qté.	20 Pièce

Fiche de données

QL 3 SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	3 mm	Profondeur (pouces)	0.1181 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0.315 inch
Largeur	45.8 mm	Largeur (pouces)	1.8031 inch
Poids net	8.09 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non	Type de montage	Vissé

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Cu Zn	Couleur	gris

Caractéristiques du système

Version	Connexion transversale

Caractéristiques nominales

Tension nominale	400 V	Courant nominal	99 A

Dimensions

Pas en mm (P)	18.00 mm	Décalage TS 32	30 mm
Décalage TS 35	30 mm		

Généralités

Nombre de pôles	3	Instruction de montage	Montage direct