
Fiche de données

EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Le produit n'est plus disponible, Fiche technique pour information seulement



Les boîtiers avec interrupteur et les boîtiers avec bouton ont le même gabarit que les modules électroniques.
Les boutons et les interrupteurs facilitent la mise en route, la maintenance et le dépannage des installations industrielles.

Informations générales de commande

Version	, Module fonctionnel Disjoncteur automatique, Raccordement vissé
Référence	0126360000
Type	EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U
GTIN (EAN)	4008190097141
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-10-22T00:00:00+02:00

Fiche de données

EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	50 mm	Hauteur (pouces)	1.9685 inch
Largeur	18 mm	Largeur (pouces)	0.7087 inch
Longueur	58 mm	Longueur (pouces)	2.2835 inch
Poids net	35.99 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...100 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

Caractéristiques générales

Barrette de liaison équipée	TS 32, TS 35

Sortie

Tension de commutation nominale	250 V AC	Puissance de commutation AC (résistif), max.	1500 VA @ 250 V
Puissance de commutation AC, max.	1500 VA	Puissance de commutation	250 V
Puissance de commutation DC (résistif), max.	180 W @ 30 V	Puissance de commutation DC, max.	180 W
Puissance de commutation	30 V		

Caractéristiques générales

Barrette de liaison équipée	TS 32, TS 35	Couleur	beige

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé	Sections de raccordement, raccordement nominal	6 mm²
Plage de serrage, min.	0.5 mm²	Plage de serrage, max.	6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.	4 mm²		

EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Acier




Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Type	TS 32X15 2M/ST/ZN	Version
Référence	0122800000	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et
GTIN (EAN)	4008190066307	passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 33 mm, Profondeur: 15 mm
Qté.	20 M	

Equerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Type	EWK 2	Version
Référence	0199360000	Équerre de blocage, beige, TS 32, V-0, Wemid, Largeur: 15 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190023546	°C
Qté.	50 ST	

Acier



Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Type	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Version
Référence	0383400000	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et
GTIN (EAN)	4008190088026	passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 7.5 mm
Qté.	40 M	


EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Equerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Type	EW 35	Version
Référence	0383560000	Équerre de blocage, beige, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 8.5 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190181314	°C
Qté.	50 ST	

Acier



Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Type	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Version
Référence	0498000000	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et
GTIN (EAN)	4008190042493	passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 15 mm
Qté.	20 M	