
Fiche de données

QL 3 SAK70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 180 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 14.00, Isolé: Non, Largeur: 58 mm
Référence	0167000000
Type	QL 3 SAK70
GTIN (EAN)	4008190001018
Qté.	5 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-06-30T00:00:00+02:00

Fiche de données

QL 3 SAK70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0.1575 inch
Hauteur	14 mm	Hauteur (pouces)	0.5512 inch
Largeur	58 mm	Largeur (pouces)	2.2835 inch
Poids net	25.2 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

Classifications

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Cu Zn	Couleur	gris

Caractéristiques du système

Version	pour connexions transversales ouvertes

Caractéristiques nominales

Courant nominal	180 A

Dimensions

Pas en mm (P)	14.00 mm

Généralités

Nombre de pôles	3	Instruction de montage	Montage direct