
Fiche de données

CLI C 2-4 GE NE CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm² à 70 mm² peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

Informations générales de commande

Version	CableLine, Repères de fils et de câbles, 4 - 10 mm, 4 x 6.9 mm, jaune
Référence	0171301687
Type	CLI C 2-4 GE NE CD
GTIN (EAN)	4008190120078
Qté.	250 Pièce

Fiche de données

CLI C 2-4 GE NE CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	8 mm	Profondeur (pouces)	0.315 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0.1575 inch
Largeur	6.9 mm	Largeur (pouces)	0.2717 inch
Poids net	0.21 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-30…80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	4	Type d'impression	vierge
Version	CD	Largeur	6.9 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Couleur	jaune
Halogène	Oui	Diamètre de l#92isolation, max.	10 mm
Matériau de base	PVC, souple, sans cadmium	Industries recommandées	Process, Machines
plage de température d'utilisation	-30…80 °C	Contact	Vierge

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, max.	16 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	2.5 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	10 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	4 mm	Diamètre extérieur du conducteur	4 - 10 mm
Section de raccordement de conducteur	2.5 - 16 mm²		

CLI C 2-4 GE NE CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Figure similaire