

CLI MH 110 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les repères d'identification CLI M sont insérés dans les bandes de support CLI MH et fixés à l'aide de colliers. Le système est particulièrement adapté aux conducteurs et aux câbles de grosse section. Avantages :

- Marqueur combiné pour repères de câbles et tuyaux
- Une taille unique pour tous les diamètres supérieurs à 16 mm²
- Des possibilités de combinaison illimitées
- Repères fermés, fixés définitivement
- Excellente lisibilité

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | CableLine, Accessoires, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, noir |
| Référence | 0189400000 |
| Type | CLI MH 110 HSTR |
| GTIN (EAN) | 4008190144784 |
| Qté. | 100 Pièce |

CLI MH 110 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 3 mm | Profondeur (pouces) | 0.1181 inch |
| Hauteur | 110 mm | Hauteur (pouces) | 4.3307 inch |
| Largeur | 11.3 mm | Largeur (pouces) | 0.4449 inch |
| Poids net | 1.29 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -30...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------|
| Couleur du matériau selon code couleurs | 0 | |
| Type d'impression | vierge | |
| Version | sans halogène | |
| Largeur | 11.3 mm | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C | |
| Couleur | noir | |
| Matériau de base | Polyamide 66 | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Pièce de composant |
| Industries recommandées | Process, Machines | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Component part = Accessories | |
| plage de température d'utilisation | -30...100 °C | |

Repères de fils et de câbles

| | |
|---|--|
| Section de raccordement du conducteur, 500 mm ² max. | Section de raccordement du conducteur, 16 mm ² min. |
| Diamètre extérieur du conducteur, max. 317 mm | Diamètre extérieur du conducteur, min. 10 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur 10 - 317 mm | Section de raccordement de conducteur 16 - 500 mm ² |

CLI MH 110 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Exemple d'utilisation

