
# Fiche de données

## QL 2 SAKG40/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 232 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 40.00, Isolé: Non, Largeur: 71 mm |
| Référence | 0211400000 |
| Type | QL 2 SAKG40/35 |
| GTIN (EAN) | 4008190004941 |
| Qté. | 5 Pièce |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Dernière date de commande | 2026-09-29T00:00:00+02:00 |

# Fiche de données

## QL 2 SAKG40/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 5 mm | Profondeur (pouces) | 0.1968 inch |
| Hauteur | 25 mm | Hauteur (pouces) | 0.9842 inch |
| Largeur | 71 mm | Largeur (pouces) | 2.7953 inch |
| Poids net | 66.2 g | | |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24 |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

### Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de fixation | Vissé | Instruction de montage | Montage direct |
| Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non | Type de montage | Vissé |

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau de base | CuSn | Couleur | gris |

### Caractéristiques du système

| | |
|---|---|
| Version | Connexion transversale |

### Caractéristiques nominales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension nominale | 400 V | Courant nominal | 232 A |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Pas en mm (P) | 40.00 mm |

### Généralités

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 2 | Instruction de montage | Montage direct |