

SAIL-VSBD-M12G-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller puede suministrar conectores de válvula como líneas de conexión con conectores M8/M12 y un extremo sin conector. El estado del conector de válvula viene señalizado por un LED. Los conectores de válvula cuentan con un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. Se cumple la clase de protección IP 67 cuando está atornillado. La dirección de salida también es un factor decisivo, por lo que Weidmüller ofrece diferentes versiones.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 1.5 m, PUR, negro |
| Código | 9457780150 |
| Tipo | SAIL-VSBD-M12G-1.5U |
| GTIN (EAN) | 4032248227396 |
| Cantidad | 1 Pieza |

SAIL-VSBD-M12G-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 112 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Datos técnicos del cable

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|
| Longitud de cable | 1.5 m | Color de revestimiento | negro |
| Apto para cadena de arrastre | Sí | Sección del conductor | 0.5 mm ² |
| Apantallado | No | Halógenos | No |
| Aislamiento | PP | Aceleración | 5 m/s ² |
| Radio de flexión mín., con movimiento | 10 x diámetro del cable | Radio de flexión mín., fijo | 5 x diámetro del cable |
| Ciclos de flexión | 2 Mio | Velocidad | 200 m/s |
| Material de la funda | PUR | Resistencia a chispas de soldadura | No |
| Código de color | marrón, azul, Verde/ amarillo | Resistencia a la torsión | 0 °/m |
| Gama de temperatura, fija | -50...80 °C | Resistente a las salpicaduras de soldadura | No |
| Gama de temperatura, móvil | -25...80 °C | Número de polos | 3 |
| Diámetro exterior | 4.6 mm ± 0.2 mm | | |

Datos técnicos generales


| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|---|
| Codificación | Tipo B DIN (10 mm), M12 = con codificación A | Rosca de conexión | otros |
| Superficie de contacto | estañado | LED | Sí |
| Versión | Con. recto - Con. para válvulas | Material de contacto | CuZn |
| Tensión nominal | 24 V | Corriente nominal | 4 A |
| Tipo de protección | IP67, atornillado | Circuitos de protección | Diodo Zener |
| Rango de temperatura caja | -25...+80 °C | Par de apriete | Tornillo de sujeción M3: 0,4 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |

Dibujos


Dibujo acotado



Dibujo acotado



Esquema de polos



Esquema de polos



Esquema de conexiones

