


NSCH 1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Avec nos barres d'autobus en différents matériaux et les accessoires associés, vous pouvez connecter des câbles dans le plus petit espace d'installation. Selon l'application, les potentiels peuvent être collectés, distribués ou dissipés.

Informations générales de commande

Version	Barrette de liaison (bloc de jonction), naturel, Hauteur: 15 mm, Profondeur: 2 mm, Cuivre
Référence	0280200000
Type	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
Qté.	10 M

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	1000 mm	Largeur (pouces)	39.37 inch
Poids net	198.26 g		

Températures

Température ambiante -5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat N° (IECEx) IECExULD13.0005U Section max. du conducteur (IECEx) 2.5 mm²

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage Montage direct

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base Cuivre Surface non traité
 Couleur naturel

Caractéristiques nominales

Courant nominal 24 A

Dimensions

Décalage TS 35 39 mm

Généralités

Instruction de montage Montage direct Surface non traité

Caractéristiques techniques

Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------