

WQV 70N-PEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Imagen de producto



La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 192 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 20.50, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm |
| Código | 9525840000 |
| Tipo | WQV 70N-PEN |
| GTIN (EAN) | 4008 19047 1033 |
| Cantidad | 5 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 62.7 mm | Profundidad (pulgadas) | 2.4685 inch |
| Altura | 30.5 mm | Altura (pulgadas) | 1.2008 inch |
| Anchura | 9.5 mm | Anchura (pulgadas) | 0.374 inch |
| Peso neto | 36.46 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos del material

| | | | |
|-----------------|----------------|-------|------------|
| Material básico | cobre estañado | Color | gris plata |
|-----------------|----------------|-------|------------|

Datos nominales

| | | | |
|-----------------|-------|-------------------|-------|
| Tensión nominal | 400 V | Corriente nominal | 192 A |
|-----------------|-------|-------------------|-------|

Dimensiones

| | |
|----------------|----------|
| Paso en mm (P) | 20.50 mm |
|----------------|----------|

Generalidades

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| Número de polos | 2 | Indicación de montaje | Montaje directo |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|

Otros datos técnicos

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Tipo de fijación | atornillado | Indicación de montaje | Montaje directo |
| Versión a prueba de explosivos | No | | |

Valores característicos del sistema

| | |
|---------|-------------|
| Versión | para bornes |
|---------|-------------|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

WQV 70N-PEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramienta para cortar conexiones transversales



- Para conexiones transversales de Weidmüller de la serie Z
- Para conexiones transversales WQV 2,5 hasta WQV 35
- Para ventanas de conexiones transversales de los bornes WTR 2,5 y WSI 6

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|--|
| Tipo | WAW 1 NEUTRAL | Versión | |
| Código | 900450000 | Miscellaneous tools | |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |