


RSX LOETST. LP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les modules à équiper RSX permettent de souder des composants axiaux comme des résistances, des diodes et des condensateurs.

Selon le modèle il est possible de souder jusqu'à 8 composants sur nos modules RSX.

Informations générales de commande

Version	Module d'équipement, Nombre des signaux: 5
Référence	0329761001
Type	RSX LOETST. LP
GTIN (EAN)	4032248043729
Qté.	5 Pièce

RSX LOETST. LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E141197

Dimensions et poids

Profondeur	42 mm	Profondeur (pouces)	1.6535 inch
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2.7559 inch
Largeur	35 mm	Largeur (pouces)	1.378 inch
Poids net	36.35 g		

Températures

Température de stockage	-40...60 °C	Température ambiante	-25 °C...50 °C
Température de fonctionnement			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d577b8f5-26ef-4f66-a4a2-3b0818823974

Classifications

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Caractéristiques nominales UL

Courant nominal IN	4 A	Température de fonctionnement UL, min.	-25 °C
Température de fonctionnement UL, max.	50 °C	Courant nominal Imax	4 A
Tension nominale UN	250 V		

Coordination de l'isolation (EN50178)

Selon	DIN EN 50178	Tension nominale	<250 V AC
Catégorie de surtension	II		

Raccordement installation

Plage de raccordement, max.	6 mm ²	Plage de raccordement, min.	0.5 mm ²
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------

Dessins

