
# Fiche de données

## SAK 10 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



L'alimentation en énergie, signaux et données est une exigence classique en ingénierie électrique et en réalisation d'armoires. Le matériau isolant, la technique de raccordement et la conception des blocs de jonction sont les caractéristiques distinctives. Un bloc de jonction traversant est adapté pour relier et/ou raccorder un ou plusieurs conducteurs. Ils peuvent avoir un ou plusieurs niveaux de raccordement qui ont le même potentiel ou qui sont isolés les uns par rapport aux autres.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, bleu, 10 mm², 57 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2 |
| Référence | 0110080000 |
| Type | SAK 10 BL |
| GTIN (EAN) | 4008190151799 |
| Qté. | 100 Pièce |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Dernière date de commande | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |
| Produit de remplacement | SAK 10 |

# Fiche de données

## SAK 10 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments |  |
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat Nº (UR) | E60693 |
| Certificat Nº (cURusEX) | E184763 |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 49 mm | Profondeur (pouces) | 1.9291 inch |
| Hauteur | 40 mm | Hauteur (pouces) | 1.5748 inch |
| Largeur | 10 mm | Largeur (pouces) | 0.3937 inch |
| Poids net | 19.67 g | | |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -50 °C...55 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |

### Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificat Nº (ATEX) | TUEV18ATEX8207U | Certificat Nº (IECEX) | IECEXTUR18.0017U |
| Courant (ATEX) | 57 A | Section max. du conducteur (ATEX) | 16 mm² |
| Tension max. (IECEX) | 550 V | Courant (IECEX) | 57 A |
| Section max. du conducteur (IECEX) | 16 mm² | Identification EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
| Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU | II 2 G D | | |

### Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Côté ouvert | droite | Nombre de blocs de jonction identiques | 1 |
| Type de fixation | monté | Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non |
| Type de montage | monté | | |

# Fiche de données

## SAK 10 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau de base | PA 66 | Couleur | bleu |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | | |

### Caractéristiques du système

| | | | |
|---|---|---|---|
| Version | Raccordement vissé, pour connexion transversale à visser, libre d'un côté | Flasque de fermeture nécessaire | Oui |
| Nombre de polarités | 1 | Nombre d'étages | 1 |
| Nombre de points de contact par étage | 2 | Nombre de potentiels par étage | 1 |
| Etages internes pontés | Non | Raccordement PE | Non |
| Barrette de liaison équipée | TS 32 | Fonction N | Oui |
| Fonction PE | Non | Fonction PEN | Non |

### Caractéristiques nominales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section nominale | 10 mm² | Tension nominale | 800 V |
| Tension nominale DC | 800 V | Courant nominal | 57 A |
| Courant avec conducteur max. | 76 A | Normes | IEC 60947-7-1 |
| Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 0.56 mΩ | Tension de choc nominale | 8 kV |
| Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 1.82 W | Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 | | |

### Caractéristiques nominales selon CSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section max. du conducteur (CSA) | 6 AWG | Tension Gr C (CSA) | 600 V |
| Courant gr. c (CSA) | 65 A | Certificat Nº (CSA) | 154685-1501714 |
| Section min. du conducteur (CSA) | 14 AWG | | |

### Caractéristiques nominales selon UL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR) | 6 AWG | Courant gr. C (UR) | 60 A |
| Tension Gr C (UR) | 600 V | Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR) | 14 AWG |
| Certificat Nº (UR) | E60693 | Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) | 14 AWG |
| Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) | 6 AWG | | |

### Conducteur raccordable (autre raccordement)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max. | 10 mm² | Type de raccordement, autre raccordement | Raccordement vissé |

### Généralités

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section de raccordement du conducteur, AWG 6 AWG, max. | | Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, min. | |
| Normes | IEC 60947-7-1 | Barrette de liaison équipée | TS 32 |

# Fiche de données

## SAK 10 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Raccordement (raccordement nominal)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calibre selon 60 947-1 | B6 | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 6 |
| Sens de raccordement | latéralement | Couple de serrage, max. | 2.4 Nm |
| Couple de serrage, min. | 2 Nm | Longueur de dénudage | 12 mm |
| Type de raccordement | Raccordement vissé | Nombre de raccordements | 2 |
| Plage de serrage, max. | 16 mm² | Plage de serrage, min. | 1.5 mm² |
| Vis de serrage | M 4 | Dimension de la lame | 1,0 x 5,5 mm |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 14 | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 10 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 1.5 mm² | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. | 10 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. | 1.5 mm² | Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 16 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 1.5 mm² | Section de raccordement, semi-rigide, max. | 16 mm² |
| Section de raccordement, semi-rigide, min. | 1.5 mm² | Embouts doubles, max. | 6 mm² |
| Embouts doubles, min. | 0.75 mm² | Section de raccordement du conducteur, rigide, max. | 10 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, min. | 1.5 mm² | Section de raccordement, souple, min. | 1.5 mm² |