


**SSCH 15X6X1000 CU/SN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Avec nos barres d'autobus en différents matériaux et les accessoires associés, vous pouvez connecter des câbles dans le plus petit espace d'installation. Selon l'application, les potentiels peuvent être collectés, distribués ou dissipés.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Barrette de liaison (bloc de jonction), argent, Hauteur: 1000 mm, Profondeur: 6 mm, Cuivre |
| Référence  | <a href="#">0357400000</a>                                                                 |
| Type       | SSCH 15X6X1000 CU/SN                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190169572                                                                              |
| Qté.       | 1 M                                                                                        |

## SSCH 15X6X1000 CU/SN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 6 mm     | Profondeur (pouces) | 0.2362 inch |
| Hauteur    | 1000 mm  | Hauteur (pouces)    | 39.37 inch  |
| Largeur    | 15 mm    | Largeur (pouces)    | 0.5906 inch |
| Poids net  | 796.35 g |                     |             |

## Températures

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Température ambiante | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

## Conformité environnementale du produit

|                              |                                         |                   |  |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |                   |  |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |                   |  |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte                   | 22.749 kg CO2 eq. |  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Instruction de montage | Montage direct |
|------------------------|----------------|

## Caractéristiques des matériaux

|                  |        |         |       |
|------------------|--------|---------|-------|
| Matériau de base | Cuivre | Surface | étamé |
| Couleur          | argent |         |       |

## Caractéristiques du système

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Version | 15 x 6 mm raccordement<br>barres collectrices |
|---------|-----------------------------------------------|

## Caractéristiques nominales

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Courant nominal | 265 A |
|-----------------|-------|

## Généralités

|                        |                |         |       |
|------------------------|----------------|---------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Surface | étamé |
|------------------------|----------------|---------|-------|