



Pour conducteurs 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

### Informations générales de commande

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Version    | Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non |
| Référence  | <a href="#">0379300000</a>       |
| Type       | H10,0/18                         |
| GTIN (EAN) | 4008190156091                    |
| Qté.       | 500 Pièce                        |
| Emballage  | en vrac                          |

H10,0/18

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

### Dimensions et poids

Poids net 0.44 g

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

### Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts nus | Version | Norme |
|--------------------------|-------------|---------|-------|
|--------------------------|-------------|---------|-------|

### Embouts

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) 4.5 mm        | Longueur de la surface des contacts (L2) 18 mm |
| Diamètre de la collerette (D2) 5.8 mm                  | L1 en mm 18.00 mm                              |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 8 AWG, max. | Longueur de dénudage 18 mm                     |
| Section de raccordement du conducteur 10 mm²           |                                                |

## Dessins

