


**EW 35 GR 7032****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

**Informations générales de commande**

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version                   | Équerre de blocage, gris, TS 35, V-0, Wemid, Largeur: 9 mm, 120 °C |
| Référence                 | <a href="#">0383530000</a>                                         |
| Type                      | EW 35 GR 7032                                                      |
| GTIN (EAN)                | 4008190027322                                                      |
| Qté.                      | 50 Pièce                                                           |
| Statut de livraison       | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.                    |
| Dernière date de commande | 2026-12-31T00:00:00+01:00                                          |
| Produit de remplacement   | <a href="#">EW 35</a>                                              |

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |       |                     |             |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 27 mm | Profondeur (pouces) | 1.063 inch  |
| Hauteur    | 46 mm | Hauteur (pouces)    | 1.811 inch  |
| Largeur    | 9 mm  | Largeur (pouces)    | 0.3543 inch |
| Poids net  | 5.3 g |                     |             |

## Températures

|                                            |                |                                            |        |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------|
| Température ambiante                       | -50 °C...75 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C         |                                            |        |

## Conformité environnementale du produit

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte 0.043 kg CO2 eq.  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001041    | ETIM 9.0    | EC001041    |
| ETIM 10.0   | EC001041    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                        |                |                 |       |
|------------------------|----------------|-----------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de montage | Vissé |
| Verrouillage           | vissable       |                 |       |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |      |
|-------------------------------------|-------|---------|------|
| Matériau de base                    | Wemid | Couleur | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |      |

## Caractéristiques du système

|         |             |                             |       |
|---------|-------------|-----------------------------|-------|
| Version | pour bornes | Barrette de liaison équipée | TS 35 |
|---------|-------------|-----------------------------|-------|

## Dimensions

|                |         |
|----------------|---------|
| Décalage TS 35 | 22.5 mm |
|----------------|---------|

## Généralités

|                        |                |                             |       |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Barrette de liaison équipée | TS 35 |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------|

## Raccordement (raccordement nominal)

|                         |        |                         |        |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Couple de serrage, max. | 0.6 Nm | Couple de serrage, min. | 0.5 Nm |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|