


**MEW 1/32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Version    | Équerre de blocage, gris, TS 32, None, Acier, Largeur: 10.5 mm |
| Référence  | <a href="#">0445600000</a>                                     |
| Type       | MEW 1/32                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190178093                                                  |
| Qté.       | 20 Pièce                                                       |

## MEW 1/32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 29 mm   | Profondeur (pouces) | 1.1417 inch |
| Hauteur    | 30 mm   | Hauteur (pouces)    | 1.1811 inch |
| Largeur    | 10.5 mm | Largeur (pouces)    | 0.4134 inch |
| Poids net  | 17.75 g |                     |             |

## Températures

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Température ambiante | -5 °C...55 °C |
|----------------------|---------------|

## Conformité environnementale du produit

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte 0.455 kg CO2 eq.  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001041    | ETIM 9.0    | EC001041    |
| ETIM 10.0   | EC001041    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                        |                |                 |       |
|------------------------|----------------|-----------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de montage | Vissé |
| Verrouillage           | vissable       |                 |       |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |      |
|-------------------------------------|-------|---------|------|
| Matériau de base                    | Acier | Couleur | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | None  |         |      |

## Caractéristiques du système

|         |             |                             |       |
|---------|-------------|-----------------------------|-------|
| Version | pour bornes | Barrette de liaison équipée | TS 32 |
|---------|-------------|-----------------------------|-------|

## Généralités

|                        |                |                             |       |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Barrette de liaison équipée | TS 32 |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------|