
# Fiche de données

## EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, jaune, Hauteur: 160 mm, Largeur: 2 mm, V-2, PA 66 |
| Référence | 0205400000 |
| Type | EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE |
| GTIN (EAN) | 4008190027223 |
| Qté. | 10 Pièce |

# Fiche de données

## EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 90.5 mm | Profondeur (pouces) | 3.563 inch |
| Hauteur | 160 mm | Hauteur (pouces) | 6.2992 inch |
| Largeur | 2 mm | Largeur (pouces) | 0.0787 inch |
| Poids net | 35.7 g | | |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -50 °C...55 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8689236b-1c04-4b82-9d8d-177abb5f9950 |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |

### Autres caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| enclipsable | Non |

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau de base | PA 66 | Couleur | jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | | |

### Caractéristiques du système

| | |
|---|---|
| Version | Flasque de fermeture et plaque intermédiaire |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Décalage TS 32 | 80 mm |