



Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm² à 70 mm² peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | CableLine, Repères de fils et de câbles, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, bleu |
| Référence | 0253411741 |
| Type | CLI C 3-6 BL/WS - MP |
| GTIN (EAN) | 4008190096403 |
| Qté. | 20 Pièce |

CLI C 3-6 BL/WS - MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 17 mm | Profondeur (pouces) | 0.6693 inch |
| Hauteur | 6 mm | Hauteur (pouces) | 0.2362 inch |
| Largeur | 11 mm | Largeur (pouces) | 0.4331 inch |
| Poids net | 0.75 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -30...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| Couleur du matériau selon code couleurs | 6 | | |
| Orientation de l'impression | horizontal | | |
| Type d'impression | Standard | | |
| Procédé d'impression | marqué à chaud | | |
| Version | MultiPack | | |
| Largeur | 11 mm | | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C | | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C | | |
| Couleur | bleu | | |
| Halogène | Oui | | |
| Diamètre de l'isolation, max. | 16 | | |
| Matériau de base | PVC, souple, sans cadmium | | |
| Couleur d'impression | blanc | | |
| Caractères imprimés | Symboles | | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Pièce de composant | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Component part = Conductor and cable markers | | |
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C | | |
| Contact | - | | |

Repères de fils et de câbles

| | | |
|--|-----|--|
| Halogène | Oui | Section de raccordement du conducteur, 70 mm ² max. |
| Section de raccordement du conducteur, 16 mm ² min. | | Diamètre extérieur du conducteur, max. 16 mm |

Fiche de données

CLI C 3-6 BL/WS - MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|------|----------------------------------|-----------|
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 8 mm | Diamètre extérieur du conducteur | 8 - 16 mm |
| Section de raccordement de conducteur 16 - 70 mm ² | | | |