

## SAKT 1/QT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit



Dans certaines applications, il est logique d'ajouter un point de test ou un élément de déconnexion au terminal traversant à des fins de test et de sécurité. Avec les blocs de jonction sectionnables de test, vous mesurez les circuits électriques en l'absence de tension. Bien que la ligne d'air et de fuite des points de déconnexion ne soit pas évaluée en termes dimensionnels, la force de tension de choc nominale spécifiée doit être prouvée.

## Informations générales de commande

|                         |                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                 | Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Jaune moyen, 6 mm², 41 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1 |
| Référence               | <a href="#">0269320000</a>                                                                                                                 |
| Type                    | SAKT 1/QT1                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)              | 4008190023980                                                                                                                              |
| Qté.                    | 50 Pièce                                                                                                                                   |
| Statut de livraison     | Supprimé                                                                                                                                   |
| Disponible jusqu'à      | 2022-12-31T00:00:00+01:00                                                                                                                  |
| Produit de remplacement | <a href="#">WTTB 6</a>                                                                                                                     |

## SAKT 1/QT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E60693

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 52.5 mm | Profondeur (pouces) | 2.0669 inch |
| Hauteur    | 65 mm   | Hauteur (pouces)    | 2.5591 inch |
| Largeur    | 8 mm    | Largeur (pouces)    | 0.315 inch  |
| Poids net  | 27.66 g |                     |             |

## Températures

|                                            |                |                                            |               |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante                       | -5 °C...40 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C        |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                             |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                        |                |                                        |     |
|------------------------|----------------|----------------------------------------|-----|
| Côté ouvert            | droite         | Nombre de blocs de jonction identiques | 1   |
| Instruction de montage | Montage direct | Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non |
| Type de montage        | monté          |                                        |     |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |          |         |             |
|-------------------------------------|----------|---------|-------------|
| Matériau de base                    | KrG      | Couleur | Jaune moyen |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0, 5VA |         |             |

## Caractéristiques du système

|                                       |                                                                                                                                   |                                 |     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| Version                               | Raccordement vissé, Bloc de jonction spécial avec sectionneur longitudinal, pour connexion transversale à visser, libre d'un côté | Flasque de fermeture nécessaire | Oui |
| Nombre de polarités                   | 1                                                                                                                                 | Nombre d'étages                 | 1   |
| Nombre de points de contact par étage | 2                                                                                                                                 | Nombre de potentiels par étage  | 1   |
| Etages internes pontés                | Non                                                                                                                               | Raccordement PE                 | Non |

## SAKT 1/QT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|                             |       |              |     |
|-----------------------------|-------|--------------|-----|
| Barrette de liaison équipée | TS 32 | Fonction N   | Non |
| Fonction PE                 | Non   | Fonction PEN | Non |

## Caractéristiques nominales

|                                                 |                   |                          |               |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Section nominale                                | 6 mm <sup>2</sup> | Tension nominale         | 400 V         |
| Tension nominale DC                             | 400 V             | Courant nominal          | 41 A          |
| Courant avec conducteur max.                    | 57 A              | Normes                   | IEC 60947-7-1 |
| Résistance de passage selon CEI 60947-7-x       | 0.78 mΩ           | Tension de choc nominale | 6 kV          |
| Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 1.31 W            | Degré de pollution       | 3             |

## Caractéristiques nominales selon CSA

|                                  |        |                     |           |
|----------------------------------|--------|---------------------|-----------|
| Section max. du conducteur (CSA) | 8 AWG  | Tension Gr C (CSA)  | 300 V     |
| Courant gr. c (CSA)              | 25 A   | Certificat N° (CSA) | 12400-198 |
| Section min. du conducteur (CSA) | 26 AWG |                     |           |

## Caractéristiques nominales selon UL

|                                                       |        |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR)        | 8 AWG  | Courant gr. C (UR)                                    | 25 A   |
| Tension Gr C (UR)                                     | 300 V  | Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR)        | 26 AWG |
| Certificat N° (UR)                                    | E60693 | Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) | 22 AWG |
| Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) | 8 AWG  |                                                       |        |

## Généralités

|                                                         |                        |                |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Section de raccordement du conducteur, AWG 8 AWG, max.  | Instruction de montage | Montage direct |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, min. | Normes                 | IEC 60947-7-1  |
| Barrette de liaison équipée                             | TS 32                  |                |

## Raccordement (raccordement nominal)

|                                                                                                |                     |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibre selon 60 947-1                                                                         | A5                  | Section de raccordement du conducteur,AWG 8 AWG, max.                                        |
| Sens de raccordement                                                                           | latéralement        | Couple de serrage, max.1.6 Nm                                                                |
| Couple de serrage, min.                                                                        | 0.8 Nm              | Longueur de dénudage12 mm                                                                    |
| Type de raccordement                                                                           | Raccordement vissé  | Nombre de raccordements2                                                                     |
| Plage de serrage, max.                                                                         | 10 mm <sup>2</sup>  | Plage de serrage, min.0.13 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Vis de serrage                                                                                 | M 3,5               | Dimension de la lame4,0 x 0,8 mm                                                             |
| Section de raccordement du conducteur,AWG 26 AWG, min.                                         |                     | Section de raccordement du conducteur,6 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, max. |
| Section de raccordement du conducteur,0.5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, min. |                     | Section de raccordement du conducteur,6 mm <sup>2</sup> souple, max.                         |
| Section de raccordement du conducteur,0.5 mm <sup>2</sup> souple, min.                         |                     | Section de raccordement, semi-rigide,10 mm <sup>2</sup> max.                                 |
| Section de raccordement, semi-rigide, min.                                                     | 1.5 mm <sup>2</sup> | Cran de réglage du couple avec visseuse 3 électrique du type DMS                             |
| Section de raccordement du conducteur,10 mm <sup>2</sup> rigide, max.                          |                     | Section de raccordement du conducteur,0.5 mm <sup>2</sup> rigide, min.                       |

## SAKT 1/QT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Fiches de sectionnement




Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | QL 2 SAK6N                 | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">0194300000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 41 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190182854              | de pôles: 2, Pas en mm (P): 7.90, Isolé: Non, Largeur: 13.9 mm       |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                      |

## Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | QL 3 SAK6N                 | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">0194400000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 41 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190063351              | de pôles: 3, Pas en mm (P): 7.90, Isolé: Non, Largeur: 21.8 mm       |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                      |
| Type       | QL 4 SAK6N                 | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">0194500000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 57 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190025601              | de pôles: 4, Pas en mm (P): 7.90, Isolé: Non, Largeur: 29.7 mm       |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                      |

## Fiches de sectionnement



Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

## SAKT 1/QT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | QL 10 SAK6N                | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">0338300000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 41 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190176679              | de pôles: 10, Pas en mm (P): 7.90, Isolé: Non, Largeur: 77.1 mm      |
| Qté.       | 20 ST                      |                                                                      |
| Type       | QL 15 SAK6N                | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">0221200000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190042110              | de pôles: 15, Pas en mm (P): 7.90, Isolé: Non, Largeur: 116.6 mm     |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                      |

## Flasques de fermeture et plaques de séparation




Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | AP SAKB/C/T KRG            | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">0146720000</a> | Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, jaune,       |
| GTIN (EAN) | 4008190027995              | Hauteur: 65 mm, Largeur: 3 mm, V-0, KrG, enclipsable: Oui            |
| Qté.       | 20 ST                      |                                                                      |
| Type       | TW SAKB/C/T                | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">0242920000</a> | Séparateur (bloc de jonction), beige, Hauteur: 75 mm, Largeur: 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190069933              | V-2, KrG                                                             |
| Qté.       | 20 ST                      |                                                                      |
| Type       | TW SAKB/C/T1               | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">0242960000</a> | Séparateur (bloc de jonction), beige, Hauteur: 75 mm, Largeur: 1.5   |
| GTIN (EAN) | 4008190104092              | mm, V-2, KrG                                                         |
| Qté.       | 20 ST                      |                                                                      |

## Equerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

## SAKT 1/QT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | EW 15                      | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">0382860000</a> | Équerre de blocage, beige, TS 15, V-2, Polyamide 66, Largeur: 10 mm, 100 °C      |
| GTIN (EAN) | 4008190187804              |                                                                                  |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                                  |
| Type       | EW 15/2                    | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">1071900000</a> | Équerre de blocage, Beige foncé, TS 15, HB, Plastique, Largeur: 8 mm, 100 °C     |
| GTIN (EAN) | 4008190462949              |                                                                                  |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                                  |
| Type       | EW 35                      | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">0383560000</a> | Équerre de blocage, beige, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 8.5 mm, 100 °C            |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                                                  |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                                  |
| Type       | EW 35 GR 7032              | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">0383530000</a> | Équerre de blocage, gris, TS 35, V-0, Wemid, Largeur: 9 mm, 120 °C               |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |                                                                                  |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                                  |
| Type       | EW 35/SCHA/M3              | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">0258660000</a> | Équerre de blocage, beige, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 16.5 mm, 100 °C           |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |                                                                                  |
| Qté.       | 20 ST                      |                                                                                  |
| Type       | EWK 1                      | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">0206160000</a> | Équerre de blocage, beige, TS 32, V-0, Wemid, Largeur: 9 mm, 100 °C              |
| GTIN (EAN) | 4008190080020              |                                                                                  |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                                  |
| Type       | EWK 1 ALT                  | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">0495160000</a> | Équerre de blocage, beige, TS 32, V-2, Polyamide 66, Largeur: 8 mm, 100 °C       |
| GTIN (EAN) | 4008190160777              |                                                                                  |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                                  |
| Type       | EWK 2                      | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">0199360000</a> | Équerre de blocage, beige, TS 32, V-0, Wemid, Largeur: 15 mm, 100 °C             |
| GTIN (EAN) | 4008190023546              |                                                                                  |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                                  |
| Type       | WEW 32/1                   | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">1067600000</a> | Équerre de blocage, Beige foncé, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Largeur: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190099657              |                                                                                  |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                                  |
| Type       | WEW 35/1                   | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">1059000000</a> | Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 12 mm, 100 °C       |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |                                                                                  |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                                  |
| Type       | WEW 35/2                   | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">1061200000</a> | Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, HB, Wemid, Largeur: 8 mm, 100 °C         |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                                                                  |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                                  |
| Type       | ZEW 15                     | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">7920340000</a> | Équerre de blocage, beige, TS 15, V-2, Plastique, Largeur: 5 mm, 120 °C          |
| GTIN (EAN) | 4032248238910              |                                                                                  |
| Qté.       | 20 ST                      |                                                                                  |
| Type       | ZEW 35                     | Version                                                                          |
| Référence  | <a href="#">9540000000</a> | Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 6 mm, 100 °C        |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |                                                                                  |
| Qté.       | 20 ST                      |                                                                                  |

## SAKT 1/QT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | ZEW 35/2                   | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">8630740000</a> | Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              | 100 °C                                                             |
| Qté.       | 20 ST                      |                                                                    |

## Accessoires




Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec  
raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits  
de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre  
et perfectionnée du courant, de la tension et de la  
puissance.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type       | QVS 2 SAKT1+2              | Version                                                               |
| Référence  | <a href="#">0307300000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, beige, 41 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190036140              | de pôles: 2, Pas en mm (P): 12.00, Isolé: Oui, Largeur: 15.4 mm       |
| Qté.       | 20 ST                      |                                                                       |
| Type       | QVS 2/S SAKT1+2            | Version                                                               |
| Référence  | <a href="#">0358460000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, beige, 41 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190157937              | de pôles: 2, Pas en mm (P): 12.00, Isolé: Oui, Largeur: 15.4 mm       |
| Qté.       | 20 ST                      |                                                                       |

## Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel  
aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une  
connexion transversale. Un effort supplémentaire de  
câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont  
cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction  
est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes  
de connexion transversale enfichables et vissables pour  
les blocs de jonction modulaires.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type       | QVS 3 SAKT1+2              | Version                                                               |
| Référence  | <a href="#">0329300000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, beige, 41 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190084714              | de pôles: 3, Pas en mm (P): 12.00, Isolé: Oui, Largeur: 22 mm         |
| Qté.       | 20 ST                      |                                                                       |

## SAKT 1/QT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Accessoires



Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec  
raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits  
de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre  
et perfectionnée du courant, de la tension et de la  
puissance.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Type       | BS 25 IH/SW SAKT1          | Version                                                                 |
| Référence  | <a href="#">0335200000</a> | Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Acier, Laiton, Profondeur: |
| GTIN (EAN) | 4008190114039              | 28.7 mm, Largeur: 5.5 mm, Hauteur: 5.5 mm                               |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                         |
| Type       | BS 25 IH/GR SAKT1          | Version                                                                 |
| Référence  | <a href="#">0335300000</a> | Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Acier, Laiton, Profondeur: |
| GTIN (EAN) | 4008190136864              | 28.7 mm, Largeur: 5.5 mm, Hauteur: 5.5 mm                               |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                         |
| Type       | BS 25 IH/RT SAKT1          | Version                                                                 |
| Référence  | <a href="#">0335500000</a> | Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Acier, Laiton, Profondeur: |
| GTIN (EAN) | 4008190118877              | 28.7 mm, Largeur: 5.5 mm, Hauteur: 5.5 mm                               |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                         |

## Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage  
pour la manipulation et la supplémentation faciles de  
nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et  
aux différents vissés, nos composants sont assortis  
les uns aux autres jusque dans les moindres détails et  
facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et  
réglementations de protection respectives.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Type       | BS 25 IH/GE SAKT1          | Version                                                                 |
| Référence  | <a href="#">0335700000</a> | Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Acier, Laiton, Profondeur: |
| GTIN (EAN) | 4008190189235              | 28.7 mm, Largeur: 5.5 mm, Hauteur: 5.5 mm                               |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                         |

## SAKT 1/QT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Accessoires



Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec  
raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits  
de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre  
et perfectionnée du courant, de la tension et de la  
puissance.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | KISC M3X20 SAK10 CU5       | Version                            |
| Référence  | <a href="#">0377100000</a> | Série SAK, Vis de fixation, Cuivre |
| GTIN (EAN) | 4008190060350              |                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                    |

## Adaptateur de test et prises de test




Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés  
pour le raccordement électrique entre les blocs de  
jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un  
contact électrique peut être établi à l'état filaire et les  
mesures peuvent être faites facilement.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Type       | PS 4 F.STB 4               | Version                                      |
| Référence  | <a href="#">0299600000</a> | Adaptateur de test (bloc de jonction), 230 V |
| GTIN (EAN) | 4008190074043              |                                              |
| Qté.       | 20 ST                      |                                              |

## Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel  
aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une  
connexion transversale. Un effort supplémentaire de  
câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont  
cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction  
est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes  
de connexion transversale enfichables et vissables pour  
les blocs de jonction modulaires.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type       | VH 12/4.9/3.3              | Version                                                           |
| Référence  | <a href="#">0249000000</a> | Douille prolongatrice (bloc de jonction), Vissé, Largeur: 4.9 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190129507              | Hauteur: 4.9 mm, Profondeur: 12 mm, Nombre de pôles: 1, Cuivre    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                   |

## SAKT 1/QT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type       | VH 19/6.3/4.3              | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">0318000000</a> | Douille prolongatrice (bloc de jonction), Vissé, Largeur: 6 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190059460              | Hauteur: 6 mm, Profondeur: 19 mm, Nombre de pôles: 1, Cu Zn     |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                 |

## Accessoires




Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec  
raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits  
de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre  
et perfectionnée du courant, de la tension et de la  
puissance.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Type       | SSP 3 SAKT1                | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">0531760000</a> | Pièce de blocage (bloc de jonction), Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190130787              |                                             |
| Qté.       | 100 ST                     |                                             |

## Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel  
aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une  
connexion transversale. Un effort supplémentaire de  
câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont  
cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction  
est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes  
de connexion transversale enfichables et vissables pour  
les blocs de jonction modulaires.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Type       | QS 2/8/4                   | Version                                                             |
| Référence  | <a href="#">0270960000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, beige, 44 A,    |
| GTIN (EAN) | 4008190077006              | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 12 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |                                                                     |

## SAKT 1/QT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Impression spéciale



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés.

Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller

• Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard  
Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type       | DEK 5/6.5 MC SDR           | Version                                                   |
| Référence  | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6.5 mm, Pas en mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190456610              | Weidmueller, selon demande du client                      |
| Qté.       | 180 ST                     |                                                           |

## Vierge



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés.

Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller

• Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard  
Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande


|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type       | DEK 5/6.5 MC NE WS         | Version                                                   |
| Référence  | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6.5 mm, Pas en mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190203429              | Weidmueller, blanc                                        |
| Qté.       | 900 ST                     |                                                           |

**SAKT 1/QT1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Support de repère**

Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Type       | BZT 1 WS 10/5              | Version                        |
| Référence  | <a href="#">1805490000</a> | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                |
| Qté.       | 100 ST                     |                                |
| Type       | BZT 1 ZA WS 10/5           | Version                        |
| Référence  | <a href="#">1805520000</a> | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                |
| Qté.       | 100 ST                     |                                |