

SCHT 5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les supports de repérage de groupe SchT 5 S sont encliquetés directement sur les rails profilés TS 32 (G-rail) ou TS 35 (top-hat rail). Le repérage du bornier peut ainsi être réalisé indépendamment des bornes et du type de borne. Les SchT 5 et SchT 5 S disposent de bandes de protection ESO 5 et STR 5.

Le SchT 7 est un support de repérage de groupe articulé pour les repères enfichables, qui offre un accès facile à la vis de fixation.

Le SchT 7 dispose de bandes de protection ESO 7, STR 7 ou DEK 5.

Les repères enfichables et les bandes de protection se trouvent dans les « Accessoires ».

Informations générales de commande

Version	SCHT, Terminal marker, 44.5 x 19.5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, noir
Référence	0292460000
Type	SCHT 5
GTIN (EAN)	4008190105440
Qté.	20 Pièce

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	44.5 mm	Hauteur (pouces)	1.752 inch
Largeur	19.5 mm	Largeur (pouces)	0.7677 inch
Poids net	7.9 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Caractéristiques générales

Orientation de l'impression	horizontal et vertical	
Type d'impression	vierge	
Largeur	19.5 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	noir	
Halogène	Non	
Matériau de base	Polyamide 66	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Pièce de composant
Nombre de repérages par combinaison	1 Component part = Terminal marker	
plage de température d'utilisation	-40...100 °C	
Application / fabricant	Weidmueller	

Repères de blocs de jonction

Pas en mm (P)	5.00 mm
---------------	---------

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com


Bandes transparentes STR



Informations générales de commande

Type	STR 5 F.SCHT 5	Version	
Référence	0294000000	Repères de bornes, Capuchon de protection, 40 x 16.5 mm,	
GTIN (EAN)	4008 190099497	transparent	
Qté.	20 ST		

Repère ESO



Informations générales de commande

Type	ESO 5 DIN A4 WS	Version	
Référence	1607710000	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 40 x 16.5 mm, blanc	
GTIN (EAN)	4008 190206 109		
Qté.	10 ST		
Type	ESO 5 DIN A4 GE	Version	
Référence	1631350000	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 40 x 16.5 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008 190206 208		
Qté.	10 ST		
Type	ESO 5 P DIN A4 WS	Version	
Référence	1670370000	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 40 x 16.5 mm, blanc	
GTIN (EAN)	4008 190430 696		
Qté.	10 ST		
Type	ESO 5 P DIN A4 GE	Version	
Référence	1670380000	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 40 x 16.5 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008 190430 702		
Qté.	10 ST		

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Vierge



Les repères MultiCard ELS sont imprimables par PrintJet, imprimante SMark ou traceur. En particulier, l'impression couleur avec PrintJet ADVANCED permet une identification immédiate et de multiples manières des câbles et des borniers.

ELS 6/30 pour l'utilisation dans les repères de câbles WKM 8/30 ou dans les supports de repérage de groupe EM8/30

ELS 7/40 pour l'utilisation dans les supports de repérage de groupe SchT5S

ELS 16/40 pour l'utilisation dans les repères de câbles WKM 18/43 ou dans les supports de repérage de groupe SchT5

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ELS 16/40 MC NE WS	Version	
Référence	1045620000		ELS, Repérages d'inserts, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248779611		
Qté.	40 ST		
Type	ELS 16/40 MC NE GE	Version	
Référence	1045630000		ELS, Repérages d'inserts, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248779628		
Qté.	40 ST		