

PS 4 F.STB 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Illustration du produit**

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

Informations générales de commande

Version	Adaptateur de test (bloc de jonction), 230 V
Référence	0299600000
Type	PS 4 F.STB 4
GTIN (EAN)	4008190074043
Qté.	20 Pièce

PS 4 F.STB 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	42 mm	Profondeur (pouces)	1.6535 inch
Hauteur	7.7 mm	Hauteur (pouces)	0.3031 inch
Largeur	7.7 mm	Largeur (pouces)	0.3031 inch
Poids net	3.16 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
----------------------	---------------	--	--------

Température d'utilisation permanente, max.	100 °C
--	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

Classifications

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		

Autres caractéristiques techniques

avec ergots d'encliquetage	Non	Type de fixation	enfiché
Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	enfiché

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polyamide 66	Couleur	Rouge
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Caractéristiques du système

Version	Fiche de contrôle
---------	-------------------

Caractéristiques nominales

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Dimensions

Pas en mm (P)	7.70 mm
---------------	---------

PS 4 F.STB 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Généralités**

Nombre de pôles 1
Plage de température d'utilisation, max. 100 °C

Instruction de montage

Montage direct

Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage 5 mm
Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm²
souple avec embout DIN 46228/1, max.
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm²
souple, min.

Type de raccordement Raccordement enfichable
Section de raccordement du conducteur, 4 mm²
souple, max.
Section de raccordement, semi-rigide, 4 mm²
max.