

## STB 30.5 IH/GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit



Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec  
raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de  
convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfec-  
tionnée du courant, de la tension et de la puissance.

## Informations générales de commande

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                        | Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'en-<br>fichage: 10 mm, Profondeur: 31.7 mm |
| Référence                      | <a href="#">0341100000</a>                                                                  |
| Type                           | STB 30.5 IH/GR                                                                              |
| GTIN (EAN)                     | 4008190083960                                                                               |
| Qté.                           | 50 Pièce                                                                                    |
| Statut de livraison            | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.                                             |
| Dernière date de com-<br>mande | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                                                   |
| Produit de remplacement        | <a href="#">STB 30.5 IH/RT</a>                                                              |

## STB 30.5 IH/GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 31.7 mm | Profondeur (pouces) | 1.248 inch  |
| Largeur    | 7.2 mm  | Largeur (pouces)    | 0.2835 inch |
| Diamètre   | 7.2 mm  | Poids net           | 2.52 g      |

## Températures

|                                            |                |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante                       | -50 °C...55 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C         |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                  |       |                                        |     |
|------------------|-------|----------------------------------------|-----|
| Type de fixation | Vissé | Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non |
| Type de montage  | Vissé |                                        |     |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |      |
|-------------------------------------|-------|---------|------|
| Matériau de base                    | PA 66 | Couleur | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2   |         |      |

## Caractéristiques du système

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Version | pour rails profilés |
|---------|---------------------|

## Dimensions

|                        |        |                      |      |
|------------------------|--------|----------------------|------|
| Diamètre               | 7.2 mm | Longueur du filetage | 7 mm |
| Profondeur d'enfichage | 10 mm  |                      |      |