

**H2,5/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

**Informations générales de commande**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Version    | Embout, Norme, 7 mm, 7 mm, Non |
| Référence  | <a href="#">0373000000</a>     |
| Type       | H2,5/7                         |
| GTIN (EAN) | 4008190173463                  |
| Qté.       | 1000 Pièce                     |
| Emballage  | en vrac                        |

H2,5/7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

## Dimensions et poids

Poids net 0.07 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts nus | Version | Norme |
|--------------------------|-------------|---------|-------|
|--------------------------|-------------|---------|-------|

## Embouts

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) 2.2 mm         | Longueur de la surface des contacts (L2) 7 mm |
| Diamètre de la collerette (D2) 3.4 mm                   | L1 en mm 7.00 mm                              |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max. | Longueur de dénudage 7 mm                     |
| Section de raccordement du conducteur 2.5 mm²           |                                               |

## Dessins

