

## AD 4 SAK6N EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit




Figure similaire

Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

## Informations générales de commande

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version             | Protection de bloc de jonction, jaune, PVC, Hauteur: 25 mm, Largeur: 32 mm, Profondeur: 1 mm, HB |
| Référence           | <a href="#">0376000000</a>                                                                       |
| Type                | AD 4 SAK6N EN                                                                                    |
| GTIN (EAN)          | 4008190517700                                                                                    |
| Qté.                | 10 Pièce                                                                                         |
| Statut de livraison | Supprimé                                                                                         |
| Disponible jusqu'à  | 2024-11-20T00:00:00+01:00                                                                        |

## AD 4 SAK6N EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |       |                     |             |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 1 mm  | Profondeur (pouces) | 0.0394 inch |
| Hauteur    | 25 mm | Hauteur (pouces)    | 0.9842 inch |
| Largeur    | 32 mm | Largeur (pouces)    | 1.2598 inch |
| Poids net  | 1 g   |                     |             |

## Températures

|                         |                |                      |               |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Instruction de montage | Montage direct |
|------------------------|----------------|

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |     |         |       |
|-------------------------------------|-----|---------|-------|
| Matériau de base                    | PVC | Couleur | jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB  |         |       |

## Caractéristiques du système

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Version | Flasque de fermeture et plaque intermédiaire |
|---------|----------------------------------------------|

## Généralités

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Instruction de montage | Montage direct |
|------------------------|----------------|