Fiche de données

TS 35X7.5 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, Accessoires, Acier, zingué, chromé, Largeur: 1000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 7.5 mm
Référence	0383410000
Type	TS 35X7.5 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190115623
Qté.	20 M

Fiche de données

TS 35X7.5 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	1000 mm	Largeur (pouces)	39.37 inch
Poids net	10 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Rail profilé

Instruction de montage	Montage direct	
Normes	DIN EN 60715	
Surface	zingué, chromé	
Epaisseur	1.00 mm	
Matériau de base	Acier	
Longueur du rail profilé	min.	0 mm
	nominal	1000 mm
	max.	1000 mm
Courant de courte durée admissible par seconde conformément à CEI 60947-7-2	1.92 kA	
Rail profilé pré-perforé	Non	
Largeur de fente		
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	16.00 mm²	
Entraxe de perçage des trous	0 mm	
Écart de fente		
Longueur de fente		

TS 35X7.5 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Illustration du produit




Figure similaire