

## H0,75/14 W


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

| Version    | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc |
|------------|-----------------------------------|
| Référence  | <a href="#">0462900000</a>        |
| Type       | H0,75/14 W                        |
| GTIN (EAN) | 4008190033248                     |
| Qté.       | 500 Pièce                         |
| Emballage  | en vrac                           |

**H0,75/14 W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

### Dimensions et poids

Poids net 0.08 g

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

### Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts isolés, couleur blanche | Version | Norme |
|--------------------------|---------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|---------------------------------|---------|-------|

### Embouts

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.2 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) 8 mm           |
| Diamètre de la collerette (D2) 2.8 mm           | Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm       |
| L1 en mm 14.00 mm                               | Section de raccordement du conducteur, AWG 18 AWG, max. |
| Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm | Longueur de dénudage 10 mm                              |
| Section de raccordement du conducteur 0.75 mm²  | Couleur Weidmueller                                     |

## Dessins

### Dessin

