

**CLI O 10-3 GE/SW W MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI O peuvent être montés sur des câbles déjà connectés et se prêtent ainsi à l'équipement d'installations existantes. Des sections de conducteurs de 0,4 mm<sup>2</sup> à 4,0 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés sans problèmes à l'aide de trois différentes tailles. La forme et la conception garantissent une fixation durable et sûre des repères combinables individuellement. Avantages :

- Repères ouverts pour câbles déjà raccordés
- Une version de repère avec protection antitorsion pour un repérage combiné sécurisé.
- Idéal pour un ajout de repères supplémentaires
- Des besoins en espace minimes
- Une économie de temps grâce à un montage par encliquetage

**Informations générales de commande**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version    | CableLine, Repères de fils et de câbles, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, jaune |
| Référence  | <a href="#">0648001683</a>                                         |
| Type       | CLI O 10-3 GE/SW W MP                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190003401                                                      |
| Qté.       | 200 Pièce                                                          |

## CLI O 10-3 GE/SW W MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 4 mm   | Profondeur (pouces) | 0.1575 inch |
| Hauteur    | 3 mm   | Hauteur (pouces)    | 0.1181 inch |
| Largeur    | 4 mm   | Largeur (pouces)    | 0.1575 inch |
| Poids net  | 0.03 g |                     |             |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                   |                                          |                           |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Couleur du matériau selon code couleurs  | 4                 | Orientation de l'impression              | horizontal                |
| Type d'impression                        | Standard          | Procédé d'impression                     | marqué à chaud            |
| Version                                  | MultiPack         | Largeur                                  | 4 mm                      |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-0               | Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C                     |
| Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C            | Couleur                                  | jaune                     |
| Halogène                                 | Oui               | Matériau de base                         | PVC, souple, sans cadmium |
| Couleur d'impression                     | noir              | Caractères imprimés                      | Lettres, grandes          |
| Industries recommandées                  | Process, Machines | plage de température d'utilisation       | -30...80 °C               |
| Contact                                  | W                 |                                          |                           |

## Repères de fils et de câbles

|                                                                 |      |                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Halogène                                                        | Oui  | Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm <sup>2</sup> max. |          |
| Section de raccordement du conducteur, 0,4 mm <sup>2</sup> min. |      | Diamètre extérieur du conducteur, max.                          | 3 mm     |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.                          | 2 mm | Diamètre extérieur du conducteur                                | 2 - 3 mm |
| Section de raccordement de conducteur 0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup> |      |                                                                 |          |

**Dessins**



Figure similaire