VP 36-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration







Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	VPK (bouchon aveugle en plastique), Bouchons obturateurs, fermé, PG 36, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)		
Référence	<u>0501260000</u>		
Туре	VP 36-K54		
GTIN (EAN)	4008190020972		
Qté.	10 Pièce		

Niveau du catalogue / Dessins

VP 36-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

A	arén	nent	s
_	4. 6		•

ROHS

Dimensions et poids				
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0.1575 inch	
Longueur	14 mm	Longueur (pouces)	0.5512 inch	
Diamètre	47 mm	Épaisseur du paroi, min.	0.5 mm	
Épaisseur du paroi, max.	9 mm	Poids net	10.4 g	

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Caractéristiques générales

Diamètre de la tête	55.00 mm	Degré de protection avec GWDR	IP65
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	Non
Degré de protection	IP54	Presse-étoupe	PG
Matériau de base	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Diamètre du joint d'étanchéité	47.00 mm
Filetage (extérieur)	PG 36	Longueur du filetage	10 mm

Niveau du catalogue / Dessins

VP 36-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

