

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché.
Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails
profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 7.5 mm
Référence	0514500000
Type	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190046019
Qté.	40 M

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	15.75 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...75 °C
----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Rail profilé

Diamètre du trou d'implantation (D)	5.2 mm
Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Épaisseur	1.00 mm
Matériau de base	Acier
Longueur du rail profilé	min. 0 mm nominal 2000 mm max. 2000 mm
Trou de perçage, fendu	Oui
Longueur de fente	25.00 mm
Écart de fente	11.00 mm
Courant de courte durée admissible par seconde conformément à CEI 60947-7-2	1.92 kA
Largeur de fente	5.20 mm
Rail profilé pré-perforé	Oui
Largeur de fente	
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	16.00 mm ²
Diamètre du trou de perçage	5.20 mm
Entraxe de perçage des trous	36 mm
Écart de fente	
Longueur de fente	

Dessins

