

**CLI RS 4 MDCLI C1+02****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

**Informations générales de commande**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Version    | CableLine, Aiguille de montage |
| Référence  | <a href="#">0559300000</a>     |
| Type       | CLI RS 4 MDCLI C1+02           |
| GTIN (EAN) | 4008190112400                  |
| Qté.       | 1 Pièce                        |

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 4 mm   | Profondeur (pouces) | 0.1575 inch |
| Hauteur    | 100 mm | Hauteur (pouces)    | 3.937 inch  |
| Largeur    | 4 mm   | Largeur (pouces)    | 0.1575 inch |
| Longueur   | 100 mm | Longueur (pouces)   | 3.937 inch  |
| Poids net  | 7.04 g |                     |             |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |             |                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|
| Type d'impression                        | Standard    | Version                                  | MultiPack         |
| Largeur                                  | 4 mm        | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-0               |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C       | Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C            |
| Couleur                                  | argent      | Halogène                                 | Oui               |
| Longueur                                 | 100 mm      | Matériau de base                         | Acier             |
| Caractères imprimés                      | Nombres     | Industries recommandées                  | Process, Machines |
| plage de température d'utilisation       | -30...80 °C |                                          |                   |

## Repères de fils et de câbles

|                                                                 |        |                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Halogène                                                        | Oui    | Section de raccordement du conducteur, 3.5 mm <sup>2</sup> max. |              |
| Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> min. |        | Diamètre extérieur du conducteur, max.                          | 4.5 mm       |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.                          | 2.5 mm | Diamètre extérieur du conducteur                                | 2.5 - 4.5 mm |
| Section de raccordement de conducteur 1.5 - 3.5 mm <sup>2</sup> |        |                                                                 |              |