

## CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Version	CableLine, Aiguille de montage
Référence	<a href="#">0648300000</a>
Type	CLI RS 5 MDCLI C 1
GTIN (EAN)	4008190010546
Qté.	1 Pièce

## CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	5 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	5 mm
Longueur	100 mm
Poids net	9.68 g

Profondeur (pouces)	0.1968 inch
Hauteur (pouces)	3.937 inch
Largeur (pouces)	0.1968 inch
Longueur (pouces)	3.937 inch

### Températures

plage de température d'utilisation	-30...80 °C
------------------------------------	-------------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

### Classifications

ETIM 8.0	EC001530		
ETIM 10.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 15.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02

### Caractéristiques générales

Type d'impression	Standard		
Largeur	5 mm	Version	MultiPack
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	argent	Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C
Longueur	100 mm	Halogène	Oui
Caractères imprimés	Nombres	Matériau de base	Acier
plage de température d'utilisation	-30...80 °C	Industries recommandées	Process, Machines

### Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui		
Section de raccordement du conducteur, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, max.	4.5 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2.5 mm		
Section de raccordement de conducteur	1.5 - 4.5 mm <sup>2</sup>	Diamètre extérieur du conducteur	5.5 mm

## CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation

