

KSWN M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | KSWN (joint plat - nylon), Bague d'étanchéité, M 40, Nylon 6 |
| Référence | 0899780000 |
| Type | KSWN M40 |
| GTIN (EAN) | 4032248850150 |
| Qté. | 25 Pièce |

KSWN M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Hauteur | 2 mm | Hauteur (pouces) | 0.0787 inch |
| Poids net | 1.68 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C...135 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ETIM 10.0 | EC001181 | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|---------|--|----------|
| Silicone | Non | Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 135 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Pas de vis | 1.5 mm | Presse-étoupe | M 40 |
| Matériau de base | Nylon 6 | Diamètre du joint d'étanchéité | 52.00 mm |
| Filetage (extérieur) | M 40 | Filetage (intérieur) | M 40 |

KSWN M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

