Fiche de données

CLI R 02-3 GE/SW /

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

Version	CableLine, Aiguille de montage
Référence	0560001743
Type	CLI R 02-3 GE/SW /
GTIN (EAN)	4008190990114
Qté.	10 Pièce

Fiche de données

CLI R 02-3 GE/SW /

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0.1575 inch
Hauteur	3 mm	Hauteur (pouces)	0.1181 inch
Largeur	3.4 mm	Largeur (pouces)	0.1339 inch
Poids net	1.14 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-30...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	4	Orientation de l'impression	horizontal
Type d'impression	Standard	Procédé d'impression	marqué à chaud
Version	MultiPack	Largeur	3.4 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Couleur	jaune
Halogène	Oui	Matériau de base	PVC, souple, sans cadmium
Couleur d'impression	noir	Caractères imprimés	Symboles
Industries recommandées	Process, Machines	Nombre par rouleau	25
plage de température d'utilisation	-30...80 °C	Contact	/

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, max.	1.5 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.2 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	3 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	1.3 mm	Diamètre extérieur du conducteur	1.3 - 3 mm
Section de raccordement de conducteur	0.2 - 1.5 mm²		